


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7000.990**

**Tuercas elásticas con tornillos**

Estado: 4/05/2025 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7000.990 - Tuercas elásticas con tornillos para perfil con ranura en T

M6 x 10 mm ara perfil en T, garantizan un montaje flexible y seguro de los accesorios a las guías perfil con ranura en T.

## Características

Referencia	DK 7000.990
Ejecución	Cilindro con hexágono interior 30
Descripción producto	Las tuercas elásticas garantizan un montaje flexible y seguro de los accesorios a las guías perfil con ranura en T.
Unidad de envase	Tuercas elásticas Tornillos, autofrenables
Dimensiones	Rosca: M6 Long. de la rosca: 10 mm
Unidad de embalaje	50 pza(s).
Peso neto	0.25
Peso bruto	0.349
Código arancelario	73181692
EAN	4028177122581
ETIM 9	EC002358
ECLASS 8.0	23110815