
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






DK 7030.088 Unidades de montaje CMC III


Estado: 3/11/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)




DK 7030.088 - Unidades de montaje CMC III

Para alojar componentes CMC III.







Características

Referencia	DK 7030.088
Ejecución	Para PU, PU Compact, unidades de mando, CMC III CAN-Bus Unit y la fuente de alimentación CMC III.
Descripción producto	La unidad de montaje puede alojar según ejecución 1 ó 3 unidades de proceso/de sensores, etc La ejecución de 19" puede alojar 3 unidades. La ejecución con bastidor de armario puede alojar 1 unidad.
Ventajas	Reacción al fuego: autoextinguible según UL 94 HB
Aplicación	Alojamiento de componentes CMC III.
Funcionamiento	CMC III Unidad de Proceso
	CMC III Unidad de Proceso Compact
	Unidad de mando CMC III
	Fuente de alimentación CMC III
	Unidad CMC III LTE
	Módulo de abertura automática de puertas CMC III
Material	Plástico
Color	RAL 9005
Unidad de envase	Unidad de montaje, 1 UA
	2 cubiertas ciegas
	Incl. material de fijación

© Rittal 2025

Características

Nº de troqueles	3
Posibilidades de montaje	Nivel de 482,6 mm (19")
Observación	Para el montaje de unidades CMC III en racks para redes y servidores Para alojar hasta tres cajas CMC III y para el montaje al perfil de 19"
Dimensiones	Anchura: 482,6 mm Profundidad: 141 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.423
Peso bruto	0.539
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,1 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	39269097
EAN	4028177709423
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

© Rittal 2025 3