

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7100.110 Rack OCP ORV3

Estado: 23/06/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7100.110 - Rack OCP ORV3

Abierto. Eficiente. Escalable. Tu infraestructura IT con OCP ORV3 sin embarrado de Rittal. El Open Compute Project (OCP) reúne a las principales empresas del sector con el objetivo de crear infraestructuras IT abiertas, más eficientes, escalables y sostenibles. Rittal respalda esta visión con el Open Rack versión 3 (ORV3) conforme al estándar OCP, ahora también disponible sin embarrado integrado.



Características

Referencia	IT 7100.110
Ejecución	Estructura abierta sin embarrado
Descripción producto	El innovador sistema de racks permite una alimentación de corriente personalizada y ofrece la máxima flexibilidad en la planificación de la infraestructura. Elige el embarrado adecuado, de 18 hasta 80 kW, y configura tu sistema según tus necesidades.
Ventajas	Sistema modular para ampliaciones individualizadas Selección flexible del embarrado, adaptado a la densidad de potencia del rack Posibilidad de equipamiento posterior sin necesidad de sustituir todo el sistema Diseño modular para aplicaciones de IA y HPC Los componentes con capacidad hot plug en el rack facilitan el mantenimiento Puede complementarse con una solución Direct Liquid Cooling adecuada Rápida integración mediante módulos de ruedas integrados, chapas de conducción del aire y pies de nivelación Las guías IT y de energía, los adaptadores de 19", así como las puertas y los laterales se encuentran disponibles en la gama de accesorios

Características

Material	Chapa de acero
Superficie	Imprimación por inmersión, exterior texturizado
Color	RAL 9005
Unidad de envase	Rack OCP ORV3 2 perfiles, premontados Ruedas para cargas pesadas preinstaladas Pies de nivelación, premontados Junta de ensamblaje
Dimensiones	Anchura: 600 mm Altura: 2.286 mm Profundidad: 1.068 mm
Unidades de altura	44 OU
Capacidad de carga	14,000 N
Material básico	Chapa de acero
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Código arancelario	94032080
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Descripción producto	Rack OCP ORV3 sin embarrado, 44 OU, An.xAl.xPr.: 600 x 2286 x 1068 mm, RAL 9005