

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7100.510 Kit de puertas OCP

Estado: 16/01/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7100.510 - Kit de puertas OCP para rack OCP ORV3

Para una mayor protección de acceso, incluyendo empuñadura Confort con bombín de seguridad y botón pulsador.



Características

Referencia	IT 7100.510
Ventajas	Elevada protección de acceso La puerta dorsal con partición asimétrica garantiza un óptimo acceso para el mantenimiento
Material	Chapa de acero
Superficie	imprimación por inmersión y texturizado
Color	RAL 9005
Unidad de envase	Puerta frontal, una pieza, perforada Puerta dorsal con partición asimétrica, con aireación Puerta frontal y trasera con empuñadura Confort y cierre pulsador 12 bisagras
Dimensiones	Anchura: 596 mm Altura: 2.236 mm Profundidad: 35 mm
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Código arancelario	94039910
EAN	4028177998612
ETIM 9	EC000747