

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7113.000

Guía de puesta a tierra

Estado: 7/04/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7113.000 - Guía de puesta a tierra para AX, VX, VX IT, TS, TS IT

Barra de compensación de potencial, intensidad máx. aprox. 200 A.

Características

Referencia	DK 7113.000
Unidad de envase	Guía de puesta a tierra de E-Cu 57 según DIN EN 12.163, DIN EN 13.601, 15 x 5 mm 20 terminales de fijación con tornillos M5 2 terminales de puesta a tierra 25 mm ² 2 aisladores Incl. material de fijación
Dimensiones	Anchura: 15 mm Altura: 5 mm Longitud: 450 mm
Adecuado para	Tipo de armario: AX VX VX IT TS TS IT Caja mural AX, 3 piezas Anchura: > 600 mm Profundidad: > 600 mm Ancho/Profundidad: 800 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.402 kg
Peso bruto	0.436 kg
Código arancelario	74198090
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605
Descripción producto	DK Guía de puesta a tierra, horizontal, longitud 450 mm, An./Pr.: >600 mm

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración del fabricante