


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7163.560

Soporte para cables

Estado: 1/02/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7163.560 - Soporte para cables con bisagras, con protección contra dobleces y brida rápida

Con elementos de cadena móviles para un guiado de cables sin dobleces en la parte central, la fijación se puede soltar por ambos lados mediante cierres rápidos.



Características

Referencia	DK 7163.560
Descripción producto	Para una conducción segura de los cables de conexión desde la bandeja para aparatos con extracción telescópica hasta el punto de captación. Guiado de los cables sin dobleces en la pieza central mediante piezas móviles. Posibilidad de desmontaje por ambos lados de la fijación mediante bridas rápidas.
Material	Chapa de acero, galvanizada Pieza central: Plástico
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Observación	Profundidad máx. de las bandejas = Profundidad armario - 200 mm
Adecuado para	Profundidad: ≤ 600 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.55
Peso bruto	0.712
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,4 kg CO ₂ eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	73269098

Características

EAN 4028177433557

ETIM 9 EC000322

ECLASS 8.0 27400604