


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7241.005

Caja de empalme de F.O., ajustable en profundidad

Estado: 22/05/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7241.005 - Caja de empalme de F.O., ajustable en profundidad

Para alojar cajas de empalme.



Características

Referencia	DK 7241.005
Descripción producto	La caja de empalme de 19" sirve para el alojamiento de módulos de empalme y puede instalarse en cualquier rack para redes de 19", pudiéndose utilizar como punto final o de distribución. El alojamiento de módulos variable permite el montaje antigiro de cualquier módulo. La parte trasera de la caja se encuentra totalmente abierta para facilitar la entrada de cables. Una junta de estanqueidad de goma impide la entrada de polvo. Los cables de F.O. pueden fijarse mediante bridas o abrazaderas. Las escuadras de 482,6 mm (19") permiten un ajuste de la caja de hasta 100 mm en la profundidad sin escalonamientos. Además es posible extraer la caja por completo de las escuadras de 482,6 mm (19"). Dos bridas contra tracción, así como los clips de guiado de cables para los mazos de cables ofrecen una solución adecuada para el cableado de F.O..
Material	Chapa de acero
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Caja de empalme Clips de guiado de cables Cubierta para módulos Accesorios de fijación para patch-panel
Number of splicing cassettes max	2

Características

Observación	Suministro sin patch-panels ni módulos de empalme
Pr. de montaje	302 mm
Unidades de altura	1 UA
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	3.155 kg
Peso bruto	3.355 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	12,8 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	94032080
ETIM 9	EC001130
ECLASS 8.0	19170113
Descripción producto	DK CAJA DE EMPALME F.O.19" 1UA