### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





## DK 7284.135 Fijación adicional de guías perfil

Estado: 27/10/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)



# DK 7284.135 - Fijación adicional de guías perfil con guías perfil en forma de L

Compensa la torsión de las guías perfil montadas en caso de cargas distribuidas no uniformemente, fijación directa a la guía perfil de 482,6 mm (19″) y en el chasis de sistema montado en la profundidad.

#### Características

Referencia	DK 7284.135
Descripción producto	La fijación adicional contraresta una torsión de las guías perfil montadas a escuadras de montaje al darse una distribución desigual de la carga. Se fija directamente a las guías perfil de 482,6 mm (19") y al chasis de sistema (nivel interior) montado en la profundidad.
Aplicación	Para un equipamiento posterior en aplicaciones TS existentes para armarios para redes TS de 800 mm de ancho
Material	Chapa de acero
Superficie	Galvanizada
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Adecuado para	Tipo de armario: TS Anchura: 800 mm
Dimensiones de montaje	Installation depth for components: 482,6 mm Anchura de montaje para componentes: 19"
Observación para el montaje	Para el nivel de montaje interior se precisa adicionalmente el chasis de sistema TS 17 x 73 mm
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	0.6
Peso bruto	0.621
Código arancelario	83024900
EAN	4028177167230
ETIM 9	EC002620

© Rittal 2025 2

### Características

ECLASS 8.0

27189234

© Rittal 2025 3