## Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.






Estado: 13/11/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)



## DK 7391.000 - Data Rack

Data Rack para una accesibilidad óptima desde todos los lados durante el montaje y la instalación, así como gran movilidad al utilizar ruedas dobles.







## Características

Referencia	DK 7391.000
Material	Bastidor de perfiles, zócalo: chapa de acero
	Pies: cinc fundido a presión
General colour	RAL 7035
Color	Bastidor de perfiles, zócalo: RAL 7035
	Pantalla, pies: RAL 5018
Unidad de envase	Bastidor de perfiles a prueba de torsión con troquel de 482,6 mm
	(19")
	Zócalo estable con pies integrados con posibilidad de anclaje al
	suelo sin pies
	Accesorios de montaje
Dimensiones	Anchura: 550 mm
	Altura: 1.500 mm
	Profundidad: 750 mm
Unidades de altura	31 UA
Unidades de altura	31 UA
Distancia hasta el segundo plano	150 - 350 mm
de fijación, retícula de 50 mm	

© Rittal 2025

## Características

Medida de retícula entre los niveles de fijación	50 mm
Capacidad de carga de los niveles de 19"	1,500 N
Observación	Solicitar el segundo nivel de fijación por separado
Material básico	Chapa de acero
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	16.781
Peso bruto	17.664
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	67,1 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	94032080
EAN	4028177129795
E-Number Sweden	E7239646
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602

© Rittal 2025 3