

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7400.000 Data Rack

Estado: 17/06/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7400.000 - Data Rack

Data Rack para una accesibilidad óptima desde todos los lados durante el montaje y la instalación, así como gran movilidad al utilizar ruedas dobles.



Características

Referencia	DK 7400.000
Material	Bastidor de perfiles, zócalo: chapa de acero Pies: cinc fundido a presión
General colour	RAL 7035
Color	Bastidor de perfiles, zócalo: RAL 7035 Pantalla, pies: RAL 5018
Unidad de envase	Bastidor de perfiles a prueba de torsión con troquel de 482,6 mm (19") Zócalo estable con pies integrados con posibilidad de anclaje al suelo sin pies Accesorios de montaje
Dimensiones	Anchura: 550 mm Altura: 1.900 mm Profundidad: 750 mm
Unidades de altura	40 UA
Distancia hasta el segundo plano de fijación, retícula de 50 mm	150 - 350 mm
Medida de retícula entre los niveles de fijación	50 mm

Características

Capacidad de carga de los niveles de 19"	1,500 N
Observación	Solicitar el segundo nivel de fijación por separado
Material básico	Chapa de acero
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	18.5 kg
Peso bruto	19.5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	75,4 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	94032080
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602
Descripción producto	DK DATA RACK 40UA, RAL 7035 DK DATA RACK, 40 UA