Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7688.000 Guías perfil de 19"

Estado: 8/11/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)



DK 7688.000 - Guías perfil de 19" para DK PS, armarios básicos CS New

Para el montaje de componentes de 19" en racks para redes y servidores y en armarios para exteriores CS New Basic.

Características

Referencia	DK 7688.000	
Descripción producto	Para el montaje de componentes de 19" en racks para redes y servidores DK PS y en armarios para exteriores CS New Basic. Las guías perfil pueden ajustarse en profundidad en retícula de 25 mm. Para la fijación de las guías perfil se precisa una escuadra de montaje.	
Material	Chapa de acero	
Superficie	Galvanizada	
Unidad de envase	Incl. accesorios de fijación	
Unidades de altura	24 UA	
Dimensiones de montaje	Installation depth for components: 482,6 mm Anchura de montaje para componentes: 19"	
Adecuado para	Tipo de armario: Armarios básicos CS DK PS Altura: = 1.200 mm	
Unidad de embalaje	2 pza(s).	
Peso neto	2.494	
Peso bruto	2.693	
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	10,3 kg CO2 eq (Cat B)	
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadament en función del peso del producto y autodeclarado	
Código arancelario	73269098	
EAN	4028177133341	

© Rittal 2025

Características

ETIM 9	EC002620	
ECLASS 8.0	27189261	

© Rittal 2025 3