

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7828.040

### Guías perfil en C

Estado: 24/12/2025 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7828.040 - Guías perfil en C para TS, VX SE

Para montaje directo entre los perfiles verticales de armarios TS, SE. Para fijación entre los perfiles horizontales de armarios TS, SE se precisa adicionalmente el ángulo de fijación perfil en C. La pieza de fijación universal permite fijar las guías de perfil en C a elección al plano interior o exterior del bastidor TS 8.

## Características

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia           | DK 7828.040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descripción producto | Para montaje directo entre los perfiles verticales de armarios TS, SE. Para fijación entre los perfiles horizontales de armarios TS, SE se precisa adicionalmente el ángulo de fijación perfil en C. La pieza de fijación universal permite fijar las guías de perfil en C a elección al plano interior o exterior del bastidor TS 8. |
| Material             | Chapa de acero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Superficie           | Galvanizada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Unidad de envase     | Incl. material de fijación                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Longitud             | 298 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Adecuado para        | Tipo de armario: TS<br>SE<br>Anchura: = 400 mm<br>Profundidad: = 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Unidad de embalaje   | 4 pza(s).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Peso neto            | 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peso bruto           | 1.332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Código arancelario   | 73269098                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EAN                  | 4028177235038                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ETIM 9               | EC000386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ECLASS 8.0           | 27400501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |