


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7831.723

Pared divisoria estanca

Estado: 19/03/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7831.723 - Pared divisoria estanca para TS IT

Pared divisoria estanca para TS IT. Hacia el módulo, fijada entre dos racks TS IT.

Características

Referencia	DK 7831.723
Descripción producto	Pared de separación fijada entre dos armarios. Dispone de 3 taladros de Ø 40 mm en las 4 esquinas para la entrada de cables, tuberías, etc. Los taladros pueden taparse con las boquillas escalonadas adjuntas. Para la entrada de cables, simplemente cortar la boquilla según la sección deseada.
Material	Pared divisoria estanca: chapa de acero Boquilla escalonada: plástico según UL 94-HB
Superficie	Pared divisoria estanca: galvanizada
Unidad de envase	Incl. 12 boquillas escalonadas Ø 40 mm
Adecuado para	Tipo de armario: TS IT Altura: 2.000 mm Profundidad: 1.000 mm
Observación	Utilizar el estribo de unión TS 8800.490. No puede utilizarse en combinación con una junta de ensamblaje. La junta existente debe retirarse previamente al montaje.
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	29 kg
Peso bruto	30 kg
Código arancelario	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27189234
Descripción producto	TS PARED SEPARACION CIEGA