

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SR 7858.100

Bastidor móvil, grande, con pantalla

Estado: 30/05/2026 (Fuente: rittal.com/es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SR 7858.100 - Bastidor móvil, grande, con pantalla para armarios TS, VX SE de 800 mm de ancho

Para racks de 800 mm de ancho, 22 - 45 UA, con pantalla, para montaje de componentes de montaje de 482,6 mm (19").

Características

Referencia	SR 7858.100
Ejecución	Ejecución para cargas pesadas, nivel de 19" lateral
Descripción producto	Para el montaje de componentes de 482,6 mm (19").
Material	Chapa de acero
Superficie	Marco: galvanizado Pantalla: pintada
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Incl. sistema de cierre de barras con bombín de doble paletón Material para la fijación Incl. juego de montaje, para al. de armario 2000 mm
Ángulo de abertura	130°
Observación para el montaje	Según la posición de montaje se precisan chasis de sistema TS 23 x 73 mm o chasis de sistema TS 17 x 73 mm
Observación	Para más posibilidades de equipamiento ver "Técnica en detalle" En armarios TS, SE de dos puertas con una altura de 1800 o 2200 mm debe montarse el siguiente bastidor más pequeño a causa de la colisión con el cierre
Capacidad de carga (estática)	350 kg
Adecuado para	Tipo de armario: TS VX SE Anchura: = 800 mm Altura: = 2.000 mm
Unidades de altura	40 UA

Características

Adecuado para tipo de armario	TS VX SE
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	24.757 kg
Peso bruto	26.06 kg
Código arancelario	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descripción producto	DK 19" BASTIDOR MOVIL 40UA, RAL7035 CARGAS PESADAS