Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7859.080 PSM Zero-U-Space

Estado: 29/10/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)



DK 7859.080 - PSM Zero-U-Space

PDU modular para la integración en el espacio Zero-U entre el lateral y el nivel de montaje de 19" en racks TI de 800 mm de ancho.







Características

Referencia	DK 7859.080
Descripción producto	PDU modular para la integración en el espacio Zero-U entre el lateral y el nivel de montaje de 19" en racks TI de 800 mm de ancho.
Material	Perfil de aluminio, anodizado natural,
Longitud	1,695 mm
Tipo de conexión (eléctrica)	Conector Wago X-COM
Cantidad	2
Fases por alimentación	3~
Intensidad (máx.)	16 A
Módulos de puntos de conexión (máx.)	6
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 20
Observación para el montaje	Diferentes cables de conexión, también para conexión monofásica
Dimensiones	Longitud: 1.695 mm

© Rittal 2025

Características

Adecuado para	Tipo de armario: VX IT Altura: ≥ 2.000 mm
Campo de temperatura de servicio	5 °C45 °C
Humedad del aire (sin condensación)	1090 %
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	2.5
Peso bruto	2.8
Código arancelario	85369001
EAN	4028177956650
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27371306

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración de conformidad
---------------	----------------------------

© Rittal 2025 3