

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7955.132

## PDU internacional, ejecución basic

Estado: 21/06/2026 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7955.132 - PDU internacional, ejecución basic

Racks TI para la distribución de corriente en diferentes ejecuciones: Entrada con conector CEE (16 A/32 A) así como salidas C13 y C19. Potencia de distribución entre 3,7 kW y hasta 22 kW.

## Características

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Referencia                          | DK 7955.132   |
| Ejecución                           | PDU Basic   |
| Descripción producto                | Distribución básica de corriente, robusta y compacta, para el entorno TI. Con esta PDU compacta se puede equipar fácilmente cualquier rack TI con una distribución de corriente profesional. En el rack TS IT el montaje se puede realizar incluso sin herramientas. La construcción compacta hace posible un montaje sencillo. |
| Material                            | Perfil de aluminio, anodizado negro   |
| Dimensiones                         | Anchura: 44 mm<br>Profundidad: 62 mm<br>Longitud: 1.145 mm  |
| Nº bases de enchufe y tipo          | 24 x C13 / 6 x C19  |
| Enchufes                            | 24 x Conector C13<br>6 x Conector C19   |
| Intensidad (máx.)                   | 16 A  |
| Alimentaciones                      | Cantidad: 1<br>Fases por alimentación: 3~   |
| Long. cable de conexión             | 3 m   |
| Tipo de conexión (eléctrica)        | CEE   |
| Directivas                          | Directiva EMC 2014/30/EU<br>Directiva para baja tensión 2014/35/EG  |
| Normas                              | EN 60950-1  |
| Campo de temperatura de servicio    | 0 °C...45 °C  |
| Humedad del aire (sin condensación) | 10...95 %   |

# Características

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Campo de temperatura de almacenaje | -25 °C...70 °C                      |
| Adecuado para                      | Tipo de armario: TS IT: ≥ 1.800 mm  |
| Unidad de embalaje                 | 1 pza(s).                           |
| Peso neto                          | 4.242 kg                            |
| Peso bruto                         | 4.442 kg                            |
| Código arancelario                 | 85366990                            |
| ETIM 9                             | EC002762                            |
| ECLASS 8.0                         | 27142604                            |
| Descripción producto               | PDU Basic 16A/3P CEE 24xC13 / 6xC19 |