


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.510

PDU UK, ejecución basic

Estado: 23/08/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.510 - PDU UK, ejecución basic

La construcción compacta permite un rápido montaje en el espacio Zero-U de los armarios para redes y servidores TS IT. Entrada con conector CEE (16 A/32 A), con salidas BS 1363 (UK). Potencia de distribución entre 3,7 kW y hasta 22 kW.

Características

Referencia	DK 7955.510
Descripción producto	Distribución de corriente básica, robusta y compacta, para el entorno TI. Con esta PDU compacta se puede equipar fácilmente cualquier rack TI con una distribución de corriente profesional. En el rack TS IT el montaje se puede realizar incluso sin herramientas. El diseño compacto permite un montaje sencillo.
Material	Perfil de aluminio, anodizado negro
Dimensiones	Anchura: 44 mm Profundidad: 62 mm Longitud: 440 mm
Nº bases de enchufe y tipo	6 x C13 / 1 x C19
Enchufes	6 x GB (tipo G, BS 1363)
Intensidad (máx.)	13 A
Alimentaciones	Cantidad: 1 Fases por alimentación: 1~
Long. cable de conexión	3 m
Tipo de conexión (eléctrica)	UK
Campo de temperatura de servicio	0 °C...45 °C
Humedad del aire (sin condensación)	10...95 %
Campo de temperatura de almacenaje	-25 °C...70 °C
Adecuado para	Tipo de armario: TS IT: ≤ 800 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).

Características

Peso neto	1.24
Peso bruto	1.42
Código arancelario	85366990
EAN	4028177685024
ECLASS 8.0	27142604