

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.911

**PDU esclava internacional,
ejecución managed**

Estado: 25/08/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.911 - PDU esclava internacional, ejecución managed

Slave PDU para conexión a las ejecuciones de PDU Master, metered, switched y managed y al CMC III. Funciones de medición y conmutación igual a PDU managed, aunque sin pantalla integrada ni interfaz de red/interfaz web. Para el funcionamiento se precisa un PDU Master o CMC III. Por cada CAN-Bus es posible conectar un máximo de 3 PDU esclavas.

Características

| | |
|------------------------------|--|
| Referencia | DK 7955.911 |
| Descripción producto | Permite la conexión de hasta 3 PDU esclavas a una PDU managed. Con esta PDU compacta se puede equipar fácilmente cualquier rack TI con una distribución de corriente profesional. En el rack TS IT el montaje se puede realizar incluso sin herramientas. El diseño compacto permite un montaje sencillo. La PDU presenta un consumo energético reducido gracias al montaje de relés biestables. La alimentación eléctrica redundante se produce desde todas las fases. La PDU ofrece amplias funciones de gestión y monitorización. La exactitud de medición del 1% garantiza una elevada fiabilidad. |
| Material | Perfil de aluminio, anodizado negro |
| Dimensiones | Anchura: 44 mm Profundidad: 85 mm Longitud: 1.360 mm |
| Nº bases de enchufe y tipo | 24 x C13 / 4 x C19 |
| Enchufes | 24 x Conector C13 4 x Conector C19 |
| Intensidad (máx.) | 32 A |
| Alimentaciones | Cantidad: 1 Fases por alimentación: 1~ |
| Long. cable de conexión | 3 m |
| Tipo de conexión (eléctrica) | CEE |

Características

| | |
|--|--|
| Number RJ45 ports for sensor units max | 2 |
| Directivas | Directiva EMC 2014/30/EU Directiva para baja tensión 2014/35/EG |
| Normas | EN 60950-1 |
| Campo de temperatura de servicio | 0 °C...45 °C |
| Humedad del aire (sin condensación) | 10...95 % |
| Campo de temperatura de almacenaje | -25 °C...70 °C |
| Adecuado para | Tipo de armario: TS IT: ≤ 1.800 mm |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 6 |
| Peso bruto | 7 |
| Código arancelario | 85366990 |
| EAN | 4028177685482 |
| ETIM 9 | EC002762 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |