


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7979.823

PDU UK, ejecución metered

Estado: 7/12/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)

DK 7979.823 - PDU UK, ejecución metered

La distribución de energía ha sido diseñada especialmente para centros de datos y racks independientes con cables de alimentación UK (BS 1363).



Características

Referencia	DK 7979.823
Ejecución	Ejecución 19"
Descripción producto	Distribución de corriente de alta calidad con diseño compacto para racks TI para redes y servidores. Según ejecución con extensas funciones de gestión para la medición y el control de la energía.
Ventajas	Juego de montaje sin herramientas para VX IT Diseño con eficiencia energética, bajo autoconsumo
Datos técnicos	Marcaje en color de fases y circuitos de fusibles (L1=fucsia, L2=negro, L3=blanco) Disyuntor magnetotérmico compacto (16 A - tipo Carling)
Product modification	Cantidad mínima de pedido 5 unidades
Material	Perfil de aluminio, anodizado negro Puntos de conexión: plástico
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Opciones	Protección contra sobretensión tipo 3 con descargadores intercambiables durante el funcionamiento, con control de estado, integrable en armario PDU Posibilidad de conectar sensores CMC III CAN-Bus para el control del entorno, máx. 16 sensores

Características

Dimensiones	Anchura: 44 mm Profundidad: 70 mm Longitud: 1.695 mm
Nº bases de enchufe y tipo	16 x BS 1363 / 4 x C19
Enchufes	16 x BS 1363 4 x C 19
Intensidad (máx.)	32 A
Potencia	7.4 kW
Alimentaciones	Cantidad: 1 Fases por alimentación: 1~
Long. cable de conexión	3 m
Tipo de conexión (eléctrica)	CEE
Directivas	Directiva EMC 2014/30/EU Directiva para baja tensión 2014/35/EG
Normas	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21
Campo de temperatura de servicio	5 °C...50 °C
Humedad del aire (sin condensación)	10...95 %
Campo de temperatura de almacenaje	-25 °C...70 °C
Adecuado para	Tipo de armario: Bastidor armario VX IT: \geq 1.800 mm Tipo de armario: Guías perfil de 19" VX IT: \geq 2.000 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Código arancelario	85366990
EAN	4028177948648
ETIM 9	EC000330
ETIM 8	EC002762

Características

ECLASS 8.0

27142604

Aprobaciones

Aprobaciones

TÜV

Explicaciones

Declaración de conformidad