

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7993.128

Sistema de armarios ensamblables VX25

Estado: 12/12/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 7993.128 - Sistema de armarios ensamblables VX25

Estándares BMW AG

Válidos en todas las plantas de componentes y automóviles de BMW AG. Armarios de distribución VX25 con zócalo de 200 mm de altura, para el ámbito tecnológico del ensamblaje (TMO).

Características

Referencia	VX 7993.128
Descripción producto	Válidos en todas las plantas de componentes y automóviles de BMW AG. Armarios de distribución VX25 con zócalo de 200 mm de altura, para el ámbito tecnológico del ensamblaje (TMO).
Material	Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm Techo: chapa de acero, 1,5 mm Puerta: chapa de acero, 2,0 mm Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm Entradas de cables: chapa de acero, 1,5 mm Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm
Superficie	Armazón de armario: imprimación por inmersión Puerta, techo y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Placa de montaje y entradas de cables: galvanizadas
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Puerta(s) con bisagras de 180° montadas 8618.330 Puerta(s) con empuñadura Confort para cilindros medios 8618.250 montada, incl. juego de adaptación para cierre de doble paletón 7993.200 montado Altura de zócalo: 200 mm, compuesto por cantoneras y elementos de zócalo delante y detrás 8660.02X, altura de las 2 pantallas frontales 100 mm y 1 posterior 200 mm Con placa de montaje galvanizada, montaje en la posición más atrasada en el último taladro de la retícula Parte frontal superior con sistema de luminaria LED 2500.220, 24 V, con cable de alimentación 2500.410 e interruptor de puerta 2500.460 montado

Características

Dimensiones	Anchura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidad: 600 mm
Altura incl. zócalo	2,200 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)	699 mm x 1.896 mm
Número puertas	1
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	131.6
Peso bruto	143