

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8184.500

Paredes laterales, asimétricas

Estado: 23/05/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8184.500 - Paredes laterales, asimétricas para TS 8

Laterales, asimétricos, chapa de acero, para TS



Características

| | |
|---|---|
| Referencia | TS 8184.500 |
| Descripción producto | La alternativa al lateral estándar para mejora la óptica en el ensamblaje dorsal contra dorsal, dorsal contra lateral o en esquina. La ranura generada con los laterales estándar se reduce a una medida normalizada. El armario de esquina TS incluye en la unidad de envase un lateral asimétrico. La cantidad de laterales asimétricos adicionales necesarios depende de la variante de ensamblaje seleccionada. |
| Material | Chapa de acero, 1,5 mm |
| Color | RAL 7035 |
| Unidad de envase | Incl. material de fijación |
| Adecuado para | Tipo de armario: TS 8 Altura: = 1.800 mm Profundidad: = 400 mm |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 55 |
| Material básico | Chapa de acero |
| Unidad de embalaje | 2 pza(s). |
| Peso neto | 15.392 kg |
| Código arancelario | 94039910 |
| ECLASS 8.0 | 27182101 |