

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8453.000

Sistema de armarios ensamblables VX25, acero inoxidable

Estado: 7/06/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8453.000 - Sistema de armarios ensamblables VX25, acero inoxidable Armario básico

El estándar en el montaje de armarios en acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) de alta calidad: bastidor de armario con dos puertas frontales, dorsal, placa de montaje, chapa de techo, chapas de suelo partidas. Adecuado para un equipamiento interior eficiente de los armarios.



Características

Referencia	VX 8453.000
Material	Armazón del armario: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Techo: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentado Puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, exterior pulimentado Dorsal: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentado Chapas de entrada de cables: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm
Superficie	Armazón del armario y entradas de cables: desnudos Puerta, techo y dorsal: exterior pulimentado, grano 400 Placa de montaje: galvanizada

Características

Unidad de envase	Armazón del armario Puerta(s) Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda Chapa de techo Chapas de entrada de cables Dorsal Placa de montaje Cierre: doble paletón 3 mm 2 carriles de montaje 18 x 39 mm
Dimensiones	Anchura: 1.200 mm Altura: 1.800 mm Profundidad: 500 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)	1.099 mm x 1.696 mm
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 55
Grado de protección NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Tipo de comunicación según UL 50E	Type 1 Type 12
Código IK	IK10
Número puertas	2
Observación	A causa de la dureza del material recomendamos utilizar para el equipamiento interior el tornillo de chapa cilíndrico con hexágono interior 2486.400.
Material básico	Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	158.98 kg
Peso bruto	171.6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	499,2
Código arancelario	94032080
ETIM 9	EC000261

Características

ECLASS 8.0	27180101
Descripción producto	Sistema de armarios ensamblables VX, An.Al.Pr.: 1200x1800x500 mm, acero inoxidable 1.4301, con placa de montaje, dos puertas en el frontal

Aprobaciones

Aprobaciones	Bureau Veritas DNV UL + C-UL (listed)
Certificados	Superficie
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK PCF-declaration
