

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8610.605 Puerta transparente

Estado: 5/04/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8610.605 - Puerta transparente para TS, TS IT, VX SE

En lugar de una puerta de chapa de acero o dorsal.



Características

Referencia	TS 8610.605
Descripción producto	En lugar de una puerta de chapa de acero o dorsal.
Material	Marco: Perfil de aluminio extrusionado Cantos: Cinc fundido a presión Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie	Texturizada
Color	Marco: RAL 7035 Cantos: RAL 7035 Ventana (sombreado interior): RAL 9005
Unidad de envase	Marco con cristal de seguridad Cierre de barras con bombín de doble paletón Bisagras de 180° (4 u.)
Superficie libre	Anchura ventana visualización: 460 mm Altura ventana visualización: 1.840 mm
Altura ventana visualización	1,840 mm
Observación para el montaje	Se precisan piezas de cierre en montajes en lugar del dorsal

Características

Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 55
Adecuado para	Tipo de armario: TS TS IT VX SE Anchura: = 600 mm Altura: = 2.000 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	10.5 kg
Peso bruto	12.5 kg
Código arancelario	76101000
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Descripción producto	TS-IT Puerta Transparente 600x2000