


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8610.885 Puerta transparente

Estado: 20/01/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8610.885 - Puerta transparente para TS, TS IT, VX SE

En lugar de una puerta de chapa de acero o dorsal.



Características

Referencia	TS 8610.885
Descripción producto	En lugar de una puerta de chapa de acero o dorsal.
Material	Marco: Perfil de aluminio extrusionado Cantos: Cinc fundido a presión Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie	Texturizada
Color	Marco: RAL 7035 Cantos: RAL 7035 Ventana (sombreado interior): RAL 9005
Unidad de envase	Marco con cristal de seguridad Cierre de barras con bombín de doble paletón Bisagras de 180° (4 u.)
Superficie libre	Anchura ventana visualización: 660 mm Altura ventana visualización: 1.640 mm
Altura ventana visualización	1,640 mm
Observación para el montaje	Se precisan piezas de cierre en montajes en lugar del dorsal

Características

Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 55
--	-------

Adecuado para	Tipo de armario: TS TS IT VX SE Anchura: = 800 mm Altura: = 1.800 mm
---------------	--

Unidad de embalaje	1 pza(s).
--------------------	-----------

Peso neto	14.77
-----------	-------

Peso bruto	15.6
------------	------

EAN	4028177693838
-----	---------------

ETIM 9	EC000747
--------	----------

ECLASS 8.0	27182204
------------	----------
