



VX 8619.013 - Bastidor móvil, grande para armarios VX de 600, 800 y 1200 mm de ancho

Para el montaje de componentes de 482,6 mm (19").

Características

Referencia	VX 8619.013
Ejecución	sin pantalla
Descripción producto	Para el montaje de componentes de 482,6 mm (19").
Material	Chapa de acero
Superficie	Marco: galvanizado Pantalla: pintada
Color	Pantalla: RAL 7035
Unidad de envase	Incl. sistema de cierre, bisagras de 130° Material para la fijación al juego de montaje
Observación para el montaje	Según la posición de montaje se precisan chasis de sistema 23 x 64 mm
Observación	Para bloquear el bastidor móvil abierto se precisa el retenedor para bastidor móvil Para más posibilidades de equipamiento ver "Técnica en detalle"
Adecuado para	Anchura: = 600 mm Altura: ≥ 2.000 mm
Unidades de altura	40 UA
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	12.271 kg
Peso bruto	12.917 kg
Código arancelario	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Características

Descripción producto

Bastidor móvil VX, grande, sin pantalla, para An.: 600 mm para altura mín. de armario: 2000 mm, 40 UA