

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.400

Guía de entrada de cables

Estado: 17/04/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.400 - Guía de entrada de cables Perfil angular para VX, TS, VX SE, PC, sistema de zócalo VX

Para la tracción de los cables durante la entrada. Montaje variable en profundidad en retícula de 25 mm al perfil horizontal del armario o en el zócalo.

Características

Referencia	VX 8619.400
Descripción producto	Para la tracción de los cables durante la entrada. Montaje variable en profundidad en retícula de 25 mm al perfil horizontal del armario o en el zócalo.
Material	Acero
Superficie	Galvanizada
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Opciones de montaje VX	En ancho de armario 400 mm, en el suelo
Opciones de montaje AX	En ancho de armario 400 mm en combinación con el carril para montaje interior AX y el carril para equipamiento del suelo para AX
Opciones de montaje AX acero inoxidable	En ancho de armario 400 mm en combinación con el carril para montaje interior AX y el carril para equipamiento del suelo para AX
Opciones de montaje del zócalo VX	En ancho/profundidad de zócalo de 400 mm, en combinación con soporte/distanciador
Adecuado para	Sistema de zócalo VX
Dimensiones	Longitud: 354 mm
Adecuado para	Tipo de armario: VX AX Anchura: = 400 mm
Adecuado para anchura	400 mm
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	2 kg
Peso bruto	2.34 kg

Características

Código arancelario	83024900
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Descripción producto	Guía de entrada de cables VX, perfil angular, para An.: 400 mm