


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.450

Guía de entrada de cables

Estado: 30/01/2026 (Fuente: [ittal.com/pe-es](https://www.ittal.com/pe-es))

VX 8619.450 - Guía de entrada de cables Perfil angular para VX, TS, VX SE, PC, sistema de zócalo VX

Para la tracción de los cables durante la entrada. Montaje variable en profundidad en retícula de 25 mm al perfil horizontal del armario o en el zócalo.

Características

Referencia	VX 8619.450
Descripción producto	Para la tracción de los cables durante la entrada. Montaje variable en profundidad en retícula de 25 mm al perfil horizontal del armario o en el zócalo.
Material	Acero
Superficie	Galvanizada
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Opciones de montaje VX SE	En ancho de armario 1600 mm, en el suelo
Opciones de montaje del zócalo VX	En ancho de zócalo de 1600 mm, en combinación con soporte/distanciador
Adecuado para	Sistema de zócalo VX
Dimensiones	Longitud: 1.554 mm
Adecuado para	Tipo de armario: VX SE Parte inferior de pupitre CX Anchura: = 1.600 mm
Adecuado para anchura	1,600 mm
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	7.9
Peso bruto	8.28
Código arancelario	73269098
EAN	4028177921979
ETIM 9	EC000322

Características

ECLASS 8.0

27400604