

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8620.072

Pantallas de zócalo, laterales, 100 mm, acero inoxidable

Estado: 20/06/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8620.072 - Pantallas de zócalo, laterales, 100 mm, acero inoxidable para sistema de zócalo VX

Las pantallas de acero inoxidable se utilizan en la profundidad para el cierre lateral de una unidad de zócalo o para el equipamiento interior de zócalos ensamblados. Las pantallas de 100 mm de altura pueden montarse y combinarse también en el zócalo de 200 mm.

Características

| | |
|-----------------------------------|---|
| Referencia | VX 8620.072 |
| Descripción producto | Para el cierre lateral de una unidad de zócalo y la estabilización adicional o el equipamiento interior de zócalos ensamblados. En zócalos de 200 mm de altura es posible el montaje de una pantalla de 200 mm de altura o dos de 100 mm. |
| Material | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) |
| Superficie | Pulimentada, grano 400 |
| Unidad de envase | Incl. material de fijación |
| Observación | Los componentes de la 1ª generación del sistema de zócalo no pueden combinarse con los componentes de la 2ª generación |
| Dimensiones | Altura: 100 mm |
| Adecuado para | Profundidad: = 600 mm |
| Tipo de comunicación según UL 50E | Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12 |
| Peso/UE | 2.8 kg |
| Unidad de embalaje | 2 pza(s). |
| Peso neto | 1.72 kg |
| Peso bruto | 1.82 kg |
| Código arancelario | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000721 |

Características

ECLASS 8.0

27182003

Descripción producto

Pantalla de zócalo VX, lateral, Al.: 100 mm, para Pr.: 600 mm, acero inoxidable, 1.4301

Aprobaciones

Aprobaciones

UL + C-UL - FTTA