


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.000 Soporte de barras

Estado: 30/06/2026 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.000 - Soporte de barras para pletinas flexibles

Para pletinas hasta 800 A.

## Características

Referencia	SV 9340.000
Material	Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	RAL 7035
Tensión de servicio	1000 V, 3~
Observación referente a la referencia	Con el uso de barras colectoras 12 x 5/10 mm debe utilizarse adicionalmente la pieza de distanciamiento 9340.090
N° de polos	3 polos
Adecuados para referencia	9580000 3581000 3582000 3583000 3584000 3580100 3581100 3585005 3586005
Con fijación interior	sí
Distancia entre centros de las barras colectoras	60 mm
Adecuado para barras colectoras	12 x 5 - 30 x 10
Unidad de embalaje	4 pza(s).
Peso neto	0.724 kg
Peso bruto	0.732 kg
Código arancelario	85469010
ETIM 9	EC001166

# Características

---

ECLASS 8.0	27400607
Descripción producto	SV RILINE60 SOPORTE DE BARRAS - 4P 3-POLOS/60MM. FIJACION INTERIOR

---

# Aprobaciones

---

Aprobaciones	ABS DNV Lloyds Register
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK

---