


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.004 Soporte de barras

Estado: 22/05/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.004 - Soporte de barras para pletinas flexibles

Para pletinas hasta 800 A.

Características

| | |
|---------------------------------------|---|
| Referencia | SV 9340.004 |
| Material | Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0 |
| Color | RAL 7035 |
| Tensión de servicio | 1000 V, 3~ |
| Valores eléctricos UL (SCCR) | 22 kA - 600 V, distancia del soporte 500 mm, barras colectoras 15 x 5 - 25 x 10 mm 25 kA - 600 V, distancia del soporte 500 mm, barras colectoras 30 x 5/10 mm 30 kA - 600 V, distancia del soporte 250 mm, barras colectoras 15 x 5 - 25 x 10 mm 65 kA - 600 V, distancia del soporte 250 mm, barras colectoras 15 x 5 - 25 x 10 mm, fusible clase L máx. 800 A, JDDZ/7 |
| Observación referente a la referencia | Con el uso de barras colectoras 12 x 5/10 mm debe utilizarse adicionalmente la pieza de distanciamiento 9340.090 Para aplicaciones UL es necesario incorporar la bandeja de base Aprobación UL con validez sólo en combinación con aplicación c.a. |
| N° de polos | 4 polos |
| Adecuados para referencia | 3580000 3581000 3582000 3583000 3584000 3580100 3581100 3585005 3586005 |
| Con fijación interior | sí |

Características

| | |
|--|---|
| Distancia entre centros de las barras colectoras | 60 mm |
| Adecuado para barras colectoras | 12 x 5 - 30 x 10 |
| Unidad de embalaje | 4 pza(s). |
| Peso neto | 0.84 kg |
| Peso bruto | 0.915 kg |
| Código arancelario | 85469010 |
| ETIM 9 | EC001166 |
| ECLASS 8.0 | 27400607 |
| Descripción producto | SV RILINE60 SOPORTE DE BARRAS - 4P. 4-POLOS/60mm. FIJACION INTERIOR |

Aprobaciones

| | |
|---------------|---|
| Aprobaciones | ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Explicaciones | Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK |