

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.030

## Soporte de barras

Estado: 8/02/2026 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9340.030 - Soporte de barras 1 polo

## Características

Referencia	SV 9340.030
Material	Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	RAL 7035
Adecuado para barras colectoras	12 x 5/10 15 x 5 - 30 x 10
Adecuado para barras colectoras	Pletinas flexibles
Nº de polos	1 polos
Observación	Posibilidad de montaje de sistemas multipolares con una distancia entre centros de 60 mm a partir del ensamblaje de los soportes de barras Soporte adecuado para aplicaciones c.a. y c.c.
Observación referente a la referencia	Con el uso de barras colectoras 12 x 5/10 mm debe utilizarse adicionalmente la pieza de distanciamiento 9340.090
Tensión de servicio	1000 V c.a. 1500 V c.c.
Soporte PEN/N/PE	sí
Unidad de embalaje	4 pza(s).
Peso neto	0.2
Peso bruto	0.24
Código arancelario	85369010
EAN	4028177583580
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

# Aprobaciones

---

Aprobaciones	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK