


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.200 Perfil cubierta

Estado: 30/06/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.200 - Perfil cubierta para sistemas de barras RiLine

Posibilidad de adecuar la longitud, para montaje a presión al perfil de bandeja de base.



Características

Referencia	SV 9340.200
Descripción producto	Para montaje a presión a la bandeja de base.
Material	PVC duro modificado al calor Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	RAL 7035
Observación	En caso de carga del perfil cubierta desde el frontal, se precisa la pantalla soporte para estabilizar Posibilidad de cortar a la longitud deseada
N° de polos	3 polos
Adecuado para sistema de barras colectoras	Pletinas flexibles, 3 polos PLS 800, 3 polos PLS 1600, 3 polos
Dimensiones	Longitud: 700 mm
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	1.6 kg
Peso bruto	1.79 kg
Código arancelario	85472000
ETIM 9	EC000775

Características

ECLASS 8.0

27142414

Descripción producto

SV RILINE60 PERFIL CUBIERTA L= 700MM,UE=2

Aprobaciones

Aprobaciones

UL + C-UL (listed)