


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.030

Soporte de barras

Estado: 13/05/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.030 - Soporte de barras 1 polo



Características

Referencia	SV 9342.030
Material	Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Incl. elevación para una disposición escalonada de las barras PLS
Adecuado para barras colectoras	PLS 1600
N° de polos	1 polos
Observación	Posibilidad de montaje de sistemas multipolares con una distancia entre centros de 60 mm a partir del ensamblaje de los soportes de barras Soporte adecuado para aplicaciones c.a. y c.c.
Tensión de servicio	1000 V c.a. 1500 V c.c.
Soporte PEN/N/PE	sí
Unidad de embalaje	4 pza(s).
Peso neto	0.28 kg
Peso bruto	0.306 kg
Código arancelario	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

Características

Descripción producto

SV SOPORTE DE BARRA COLECTORA (PLS 1600) 1-POLO, 1PU=4 EA

Aprobaciones

Aprobaciones

ABS
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)

Explicaciones

Declaración de conformidad