

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9344.230**

**Seccionador bajo carga para  
fusibles NH**

Estado: 13/05/2026 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9344.230 - Seccionador bajo carga para fusibles NH con control de fusibles electrónico

## Características

|  |  |
|--|--|
| Referencia                                 | SV 9344.230  |
| Ejecución                                  | Para montaje sobre placa de montaje  |
| Material                                   | Poliamida<br>Protección frente al fuego según UL 94<br>Vías de contacto: cobre electrolítico, plateado |
| Color                                      | Chasis: RAL 7035<br>Tapa: RAL 7035/7001  |
| Espacio de embornado p. pletinas flexibles | Ancho del espacio de embornado: 50 mm<br>Altura del espacio de embornado: 10 mm                        |
| for mounting plate assembly                | sí   |
| Salida de cables                           | arriba/abajo   |
| Tipo de conexión (eléctrica)               | Tornillo M10   |
| Intensidad de servicio máx.                | 400 A  |
| Tensión de servicio                        | 400 V - 690 V, 3~  |
| Para tamaño NH                             | 2  |
| Test specification                         | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (fusibles)  |
| Dimensiones                                | Anchura: 210 mm<br>Altura: 298 mm  |
| Conexión de conductores redondos           | 10 - 240 mm <sup>2</sup>   |
| N° de polos                                | 3 polos  |
| con control de fusibles electrónico        | sí   |
| Sección conductor cilíndrico               | 10 - 240 mm <sup>2</sup>   |

# Características

---

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Unidad de embalaje             | 1 pza(s).                       |
| Peso neto                      | 3.178 kg                        |
| Peso bruto                     | 3.18 kg                         |
| Contenido de cobre (kg / pza.) | 1                               |
| Código arancelario             | 85365080                        |
| ETIM 9                         | EC000249                        |
| ECLASS 8.0                     | 27371401                        |
| Descripción producto           | SV SECCIONADOR GR.2, 400A, 500V |

# Aprobaciones

---

|               |   |
|---------------|---|
| Aprobaciones  | CQC-CCC   |
| Explicaciones | Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK |