



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9661.325

Barras colectoras E-Cu

Estado: 8/10/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9661.325 - Barras colectoras E-Cu con taladros integrados

Apto para el montaje directo en armarios de distribución, soportes de barras, combinaciones PE/PEN, en combinación con escuadras combinadas PE/PEN y piezas de ensamblaje E-Cu.

Características

Referencia	SV 9661.325
Descripción producto	Adecuado para montaje directo en armarios, soportes de barras 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 y 3073.000. Combinaciones PE/PEN en combinación con el ángulo combinado PE/PEN y la pieza de ensamblaje E-cu.
Material	E-Cu
Ø hole	11 mm
Dimensiones	Longitud: 1.165 mm
Adecuado para	Anchura: = 1.200 mm
Sección	5 mm x 30 mm
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	3.13
Peso bruto	3.232
Contenido de cobre (kg / pza.)	1.56
Código arancelario	74071000
EAN	4028177546950
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605

Aprobaciones

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK