

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.390

**Módulo para seccionador bajo
carga para fusibles NH**

Estado: 6/05/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.390 - Módulo para seccionador bajo carga para fusibles NH

Adecuados para alojar los seccionadores bajo carga para fusibles NH para montaje sobre placa de montaje, cubierta precintable.



Características

Referencia	SV 9666.390
Descripción producto	Adecuados para alojar los seccionadores bajo carga para fusibles NH para montaje sobre placa de montaje. Cubierta precintable.
Material	Cubierta: Poliestireno Travesaños: chapa de acero
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Observación para el montaje	Con el uso de 2 seccionadores bajo carga para fusibles NH de t. 2 (9344.210/.230/.250) o 1 de t. 3 (9344.310/.330/.350) debe utilizarse el travesaño de separación 9666.420 y el módulo contra contactos 9666.060 como unidad de módulo
Dimensiones	Anchura: 500 mm Altura: 300 mm
Tamaño	Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 2 Unidades de altura (UA) de 150 mm: 2

Características

Adecuados para referencia	9344.000 9344.010 9344.020 9344.030 9344.040 9344.050
Para tamaño	4 x Gr. 00
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	1.59 kg
Peso bruto	1.6 kg
Código arancelario	85369095
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Descripción producto	ISV NH FUSE-SWITCH-DISCON. MODULE 4XNH00

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK
---------------	---