

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9666.570

### Módulo para regletas bajo carga para fusibles NH

Estado: 15/01/2026 (Fuente: [ittal.com/pe-es](http://ittal.com/pe-es))



FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9666.570 - Módulo para regletas bajo carga para fusibles NH

Para regletas bajo carga para fusibles NH t. 00 a t.3 (tripolar, distancia entre centros de barras 100/185 mm).

## Características

Referencia	SV 9666.570
Descripción producto	Para regletas bajo carga para fusibles NH t. 00 a t.3 (tripolar, distancia entre centros de barras 100/185 mm).
Material	Cubierta: Poliestireno Soporte: poliéster reforzado con fibra de vidrio
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Observación	Para garantizar una conexión de cables sin problemas, debe instalarse debajo del módulo para regletas bajo carga para fusibles NH un módulo de protección contra contactos o un módulo para barras colectoras N/PE
Dimensiones	Anchura: 250 mm Altura: 450 mm
Tamaño	Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 1 Unidades de altura (UA) de 150 mm: 3
Para tamaño	3 x Gr. 00
Adecuados para referencia	9346.020 9346.030
Adecuado para barras colectoras	40 x 10
Distancia entre centros de las barras colectoras	100 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	1.7
Peso bruto	1.83

## Características

---

Código arancelario 85369095

---

EAN 4028177676459

---

ETIM 9 EC001893

---

ECLASS 8.0 27400608

## Aprobaciones

---

Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK
---------------	---