

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.590

**Módulo para barras colectoras N/
PE**

Estado: 10/07/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.590 - Módulo para barras colectoras N/PE

Para la fijación de las barras colectoras para N y PE Cubierta precintable.

Características

Referencia	SV 9666.590
Descripción producto	Para la fijación de embarrados 12 x 5/10, 20 x 5/10 y 30 x 5/10 mm para N y PE. Cubierta precintable.
Material	Cubierta: Poliestireno Soporte: poliéster reforzado con fibra de vidrio Carril soporte: chapa de acero, galvanizada
Color	RAL 7035
Dimensiones	Anchura: 250 mm Altura: 300 mm
Tamaño	Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 1 Unidades de altura (UA) de 150 mm: 2
Adecuado para barras colectoras	12 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	1.304 kg
Peso bruto	1.452 kg
Código arancelario	74071000
ETIM 9	EC001896
ECLASS 8.0	27400610
Descripción producto	ISV BUSBAR MODULE N/PE 2 POLE, W/H 1/2

Aprobaciones

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración de conformidad

Declaración de conformidad UK