

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9673.662**

**Placas de montaje parciales**

Estado: 9/12/2025 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9673.662 - Placas de montaje parciales para módulos laterales para área de función (subdivisión interior)

Con o sin paso, para la fijación directa a los módulos laterales de áreas funcionales.



## Características

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                      | SV 9673.662                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ejecución                       | sin paso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripción producto            | Para la fijación directa a los módulos laterales del compartimento de la división interna. Equipamiento interior universal con aparatos de distribución y mando. Creación de niveles de montaje adicionales. Es posible realizar una compartimentación interior con forma 2, 3 ó 4 combinando los separadores del área de función y los módulos laterales. |
| Material                        | Chapa de acero, 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Superficie                      | Galvanizada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Unidad de envase                | Incluye ángulo soporte y material de fijación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Para altura del área de función | 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dimensiones                     | Anchura: 502 mm<br>Altura: 193 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Adecuado para                   | Anchura: = 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Unidad de embalaje              | 1 pza(s).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peso neto                       | 2.482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Peso bruto                      | 2.62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# Características

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Código arancelario | 94039910      |
| EAN                | 4028177544109 |
| ETIM 9             | EC002525      |
| ECLASS 8.0         | 27400613      |