

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.500

Soporte de barras (185 mm)

Estado: 11/05/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.500 - Soporte de barras (185 mm)

Para pletinas flexibles 40/60/80/100/120 x 10 mm

Características

Referencia	SV 9677.500
Material	Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Incluye elementos de fijación para cubierta de protección contra contactos (bandeja de base)
N° de polos	3 polos 185 mm
Adecuado para barras colectoras	40 x 10 60 x 10 80 x 10 100 x 10 120 x 10
N° de polos	3 polos
Tensión de servicio	1000 V, 3~ 1500 V (DC)
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	1.72 kg
Peso bruto	1.92 kg
Código arancelario	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Descripción producto	SV SOPORTE PARA BARRAS, 3-POLOS, 185MM

Aprobaciones

Aprobaciones

UL + C-UL (listed)

Explicaciones

Declaración de conformidad

Declaración de conformidad UK