

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.930 Adaptador

Estado: 6/07/2026 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.930 - Adaptador para componentes RiLine Compact

Para el montaje de componentes RiLine Compact sobre sistemas de barras de 185 mm.

## Características

Referencia	SV 9677.930
Material	Protección frente al fuego según UL 94
Color	RAL 7035
Para sistemas de barras con distancia entre centros	185 mm
Salida de cables	arriba/abajo
Installation type	Fijación atornillada
N° de polos	3 polos
Intensidad máx.	320 A
Tensión de servicio	690 V, 3~
Observación	Para la fijación sobre barras perforadas. Debe comprobarse que en la zona del aparato no se haya montado un perfil cubierta. Si se realiza el montaje del adaptador sobre barras colectoras con protección contra contactos debe utilizarse el borne de contacto
Para montaje de transductor	sí
Dimensiones	Anchura: 100 mm Altura: 670 mm
Adecuado para barras colectoras	Altura: 10 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	2.6 kg
Peso bruto	2.769 kg
Código arancelario	85469010
ETIM 9	EC001531

# Características

---

ETIM 8	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Descripción producto	SV Adaptador 320 A (2 x 160 A), tripolar, salida arriba /abajo, conexión conductor para componentes RiLine Compact

---

# Aprobaciones

---

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
--------------	--------------------

---