Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9686.010 Soporte de barras

Estado: 16/11/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)



SV 9686.010 - Soporte de barras para boquilla de paso de barras (zona del techo)

Para realizar sistemas de barras colectoras en la zona del techo.

Características

Referencia	SV 9686.010
Descripción producto	
Material	Duroplástico Protección frente al fuego según UL 94
Color	Semejante RAL 9005
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Adecuado para barras colectoras	30 x 10
Distancia entre centros de las barras colectoras	80 mm
Observación para el montaje	Por cada fase es posible montar un máx. de 4 embarrados (conductor secundario) por fase Para la fijación del soporte de embarrados al perfil del armario se precisa la tuerca enjaulada (M8) 4165.500
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	3.8
Peso bruto	3.98
Código arancelario	85469010
EAN	4028177935648
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

© Rittal 2025

Aprobaciones

Aprobaciones	DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Explicaciones	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3