


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9686.040

Soporte de barras

Estado: 18/02/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9686.040 - Soporte de barras para boquilla de paso de barras (zona del techo)

Para realizar sistemas de barras colectoras en la zona del techo.

Características

Referencia	SV 9686.040
Descripción producto	
Material	Duroplástico Protección frente al fuego según UL 94
Color	Semejante RAL 9005
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Adecuado para barras colectoras	50 x 10
Distancia entre centros de las barras colectoras	80 mm
Observación para el montaje	Por cada fase es posible montar un máx. de 4 embarrados (conductor secundario) por fase Para la fijación del soporte de embarrados al perfil del armario se precisa la tuerca enjaулada (M8) 4165.500
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	3.6 kg
Peso bruto	3.76 kg
Código arancelario	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Descripción producto	SV Soporte de barras,4 polos,80mm,50x10

Aprobaciones

Aprobaciones	DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Explicaciones	Declaración de conformidad UK
