

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9765.150

Luminaria de armarios, 48 V c.c.

Estado: 14/12/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9765.150 - Luminaria de armarios, 48 V c.c. con cables de conexión

Robusta lámpara, para fijación en vertical u horizontal al perfil del marco mediante bridas de muelle o como fuente de luz directa durante trabajos de mantenimiento mediante colgado.

Características

Referencia	CS 9765.150
Descripción producto	Iluminación robusta. Fijación en vertical u horizontal al perfil del marco mediante bridas de muelle o como fuente de luz directa durante trabajos de mantenimiento, utilizando el gancho plástico con giro para colgarla. Caja de la lámpara resistente a golpes de PMMA (polimetilo metacrilato) clase de protección II.
Unidad de envase	2 bridas de muelle Material de fijación
Potencia	11 W
Diámetro	62 mm
Diameter protective tube	38 mm
Longitud	450 mm
Length light outlet	195 mm
Length protective tube	320 mm
Long. cable de conexión	3 m
Posibilidades de conexión	Línea de conexión integrada con extremo sin aislar
Elemento luminoso	Tubo fluorescente TC-SEL, 4-pin
Flujo luminoso	900 lm
Dimensiones	Longitud: 450 mm
Campo de temperatura de servicio	-20 °C...40 °C
Tensión de servicio	48 V (c.c.)
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 64

Características

Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	1.03
Peso bruto	1.05
Código arancelario	94054990
EAN	4028177493605
ECLASS 8.0	27189241