


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**KL 1507.510**

**Skrzynki zaciskowe KL**

Stan: 07.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KL 1507.510 - Skrzynki zaciskowe KL bez kołnierza

Lakierowana obudowa z pokrywą z blachy stalowej, bez płyty kołnierzowej. Stopień ochrony IP 66.

## Cechy

Nr kat.	KL 1507.510
Materiał	Obudowa: blacha stalowa Pokrywa: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Powierzchnia	Obudowa i pokrywa: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Obudowa z pokrywą Szybkozłącze wraz z tulejkami z tworzywa
Protection category NEMA	NEMA 4
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 66
Kod IK	IK08
Wymiary	Szerokość: 300 mm Wysokość: 300 mm Głębokość: 120 mm
Grubość materiału pokrywy	1,25 mm
Grubość materiału obudowy	1,38 mm
Materiały podstawowe	Blacha stalowa
Opak.	1 szt.
Waga netto	3,745 kg
Masa brutto	3,97 kg
Numer taryfy celnej	73269098
ECLASS 8.0	27180101

## Cechy

---

Opis produktu

KL Skrzynka zaciskowa, SxWxG: 300x300x120 mm, blacha stalowa, bez płyty montażowej, z pokrywą, bez płyty kołnierzonej

## Aprobaty

---

Aprobaty

Bureau Veritas  
DNV-GL  
Lloyds Register of Shipping  
UL + C-UL (listed)

Wyjaśnienia

Deklaracja producent  
Deklaracja zgodności UK