

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## BG 1577.530

## Obudowy typu Bus BG

Stan: 15.03.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# BG 1577.530 - Obudowy typu Bus BG

Obudowa naścienna z blachy stalowej z drzwiami i szybą z poliwęglanu. Klasa ochrony IP 65. Istnieje możliwość przymocowania modułów magistral praktycznie wszystkich producentów.

## Cechy

|                                         |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr kat.                                 | BG 1577.530                                                                                                                                        |
| Materiał                                | Obudowa: blacha stalowa<br>Drzwi: blacha stalowa<br>Szyba obserwacyjna: Poliwęglan, 4 mm                                                           |
| Powierzchnia                            | Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny                                                  |
| Kolor                                   | RAL 7035                                                                                                                                           |
| Zakres dostawy                          | Obudowa z drzwiami<br>Okno wziernikowe w drzwiach<br>Płyta montażowa                                                                               |
| Protection category NEMA                | NEMA 12                                                                                                                                            |
| Klasa ochrony IP wg EN 60 529           | IP 65                                                                                                                                              |
| Kod IK                                  | IK08                                                                                                                                               |
| Wymiary                                 | Szerokość: 400 mm<br>Wysokość: 300 mm<br>Głębokość: 155 mm                                                                                         |
| Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.) | 385 mm x 275 mm                                                                                                                                    |
| Widoczna powierzchnia                   | Szerokość okna obserwacyjnego: 340 mm<br>Wysokość okna obserwacyjnego: 190 mm<br>Odległość od dolnej krawędzi okna do dolnej krawędzi drzwi: 42 mm |
| Grubość materiału obudowy               | 1,38 mm                                                                                                                                            |
| Grubość materiału drzwi                 | 1,25 mm                                                                                                                                            |
| Pozycja zawiasów                        | dół                                                                                                                                                |

## Cechy

|                      |                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zamknięcie           | Wersja z zamknięciem: zamkiem dźwigienkowym<br>Liczba zamknięć: 1<br>Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm                                               |
| Materiały podstawowe | Blacha stalowa                                                                                                                                             |
| Opak.                | 1 szt.                                                                                                                                                     |
| Waga netto           | 6,406 kg                                                                                                                                                   |
| Masa brutto          | 6,743 kg                                                                                                                                                   |
| Numer taryfy celnej  | 94032080                                                                                                                                                   |
| ECLASS 8.0           | 27180101                                                                                                                                                   |
| Opis produktu        | BG Obudowa typu Bus BG, SxWxG: 400x300x155 mm, blacha stalowa, z litą podłogą i płytą montażową, Okno wziernikowe w drzwiach, na zawiasach w dolnej części |

## Aprobaty

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Aprobaty    | Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
| Wyjaśnienia | Deklaracja zgodności                              |