

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1588.000

E-Box KX

Stan: 08.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1588.000 - E-Box KX Stal nierdzewna

E-Box KX ze stali nierdzewnej oferują wysoki komfort montażu oraz elastyczność przy wyborze systemów zamykania. Seryjnie zawiasy 180° umożliwiają dobrą dostępność do wnętrza obudowy.



Cechy

Nr kat.	KX 1588.000
Opis produktu	Obudowy małogabarytowe KX, E-Box KX ze stali nierdzewnej oferują wysoki komfort montażu oraz elastyczność przy wyborze systemów zamykania. Seryjne zawiasy 180° umożliwiają dobrą dostępność do wnętrza obudowy.
Materiał	Obudowa: stal nierdzewna Drzwi: stal nierdzewna, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie Płyta montażowa: blacha stalowa Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Powierzchnia	Obudowa i pokrywa: szlif prosty, ziarno 180 Płyta montażowa: ocynkowana
Zakres dostawy	Płyta montażowa Zamknięcie dźwigienkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 65
Type rating według UL 50E	Typ 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Typ 12

Cechy

Wymiary	Szerokość: 380 mm Wysokość: 300 mm Głębokość: 155 mm
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)	365 mm x 275 mm
Grubość materiału obudowy	1,25 mm
Grubość materiału drzwi	1,25 mm
Zamknięcie	Liczba zamknięć: 1
Materiały podstawowe	Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Opak.	1 szt.
Waga netto	6,4 kg
Masa brutto	6,5 kg
Numer taryfy celnej	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Opis produktu	KX E-Box, SxWxG: 380x300x155 mm, stal nierdzewna 1.4301, z płytą montażową, jednodrzwiowa, z zamkiem dźwigienkowym

Aprobaty

Aprobaty	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności PCF-declaration