

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## BG 1605.520

## Obudowy typu Bus BG

Stan: 19.03.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# BG 1605.520 - Obudowy typu Bus BG

Obudowa naścienna z blachy stalowej z drzwiami i szybą z poliwęglanu. Klasa ochrony IP 65. Istnieje możliwość przymocowania modułów magistral praktycznie wszystkich producentów.

## Cechy

|                                       |                                                                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr kat.                               | BG 1605.520                                                                                                  |
| Materiał                              | Obudowa: blacha stalowa<br>Drzwi: blacha stalowa<br>Szyba obserwacyjna: Poliwęglan, 4 mm                     |
| Powierzchnia                          | Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny            |
| Kolor                                 | RAL 7035                                                                                                     |
| Zakres dostawy                        | Obudowa z drzwiami<br>Okno wziernikowe w drzwiach                                                            |
| Protection category NEMA              | NEMA 12                                                                                                      |
| Klasa ochrony IP wg EN 60 529         | IP 65                                                                                                        |
| Kod IK                                | IK08                                                                                                         |
| Wymiary                               | Szerokość: 200 mm<br>Wysokość: 300 mm<br>Głębokość: 120 mm                                                   |
| Grubość materiału obudowy             | 1,25 mm                                                                                                      |
| Grubość materiału drzwi               | 1,25 mm                                                                                                      |
| Pozycja zawiasów                      | prawy                                                                                                        |
| Liczba szyn nośnych o wysokości 10 mm | 1                                                                                                            |
| Wycięcia (ilość x Ø)                  | 2                                                                                                            |
| Zamknięcie                            | Wersja z zamknięciem: zamkiem dźwigienkowym<br>Liczba zamknięć: 1<br>Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm |

## Cechy

|                                |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wprowadzanie kabli (ilość x Ø) | 2 x M12<br>M32                                                                                                                                                       |
| Materiały podstawowe           | Blacha stalowa                                                                                                                                                       |
| Opak.                          | 1 szt.                                                                                                                                                               |
| Waga netto                     | 2,546 kg                                                                                                                                                             |
| Masa brutto                    | 2,667 kg                                                                                                                                                             |
| Numer taryfy celnej            | 94032080                                                                                                                                                             |
| ECLASS 8.0                     | 27180101                                                                                                                                                             |
| Opis produktu                  | BG Obudowa typu Bus BG, SxWxG: 200x300x120 mm, Blacha stalowa, otwory metryczne w podłodze i szynie nośnej, Okno wzornikowe w drzwiach, na zawiasach z prawej strony |

## Aprobaty

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Aprobaty    | UL + C-UL (listed)   |
| Wyjaśnienia | Deklaracja zgodności |