

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 1919.500

Obudowy naścienne EL, 2- częściowe

Stan: 02.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 1919.500 - Obudowy naścienne EL, 2-częściowe z ramą wychylną

Obudowa naścienna 2-częściowa z ramą wychylną. Stopień ochrony IP 55.

Cechy

Nr kat.	EL 1919.500
Wersja	z ramą wychylną
Opis produktu	Obudowa naścienna z optymalną dostępnością dzięki odchylanej ramie.
Materiał	Obudowa: blacha stalowa 1,5 mm Rama wychylna: Blacha stalowa Drzwi przednie: aluminiowy profil wyciągany, szkło akrylowe 3 mm
Powierzchnia	Obudowa i rama odchylana: gruntowane i pokrywane proszkowo Drzwi przednie: anodowane
Kolor	Obudowa i rama odchylana: RAL 7035 Drzwi przednie: srebrny
Zakres dostawy	Obudowa Drzwi przednie Rama wychylna 482,6 mm (19"), zamontowana Wraz z zestawem montażowym
Jednostki wysokości	6 U
Wymiary	Szerokość: 600 mm Wysokość: 380 mm Głębokość: 369 mm
Głębokość montażowa	270 mm
Wymiary prześwitu	Szerokość prześwitu: 537 mm Wysokość prześwitu: 317 mm
Materiały podstawowe	Aluminium
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 55

Cechy

OUT_DISTANCE_FROM_GLAZED_DOOR_TO_SWING_FRAME	67 - 97 mm
--	------------

Opak.	1 szt.
-------	--------

Waga netto	19,8 kg
------------	---------

Masa brutto	20,8 kg
-------------	---------

Numer taryfy celnej	94032080
---------------------	----------

ECLASS 8.0	27142408
------------	----------

Aprobaty

Aprobaty

Lloyds Register of Shipping