


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 2102.320

Zestaw wentylatorowy

Stan: 25.12.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 2102.320 - Zestaw wentylatorowy do dachu wentylatorowego, modułowego, dwudzielnego

Modułowy wentylator uzupełnienia do dachu wentylatorowego, do aktywnego chłodzenia.

Cechy

Nr kat.	DK 2102.320
Opis produktu	Do aktywnej wentylacji: kompletnie oprzewodowane korytko wentylatorowe razem z przewodem zasilania 2,5 m, dwoma silnikami wentylatora i dodatkowymi wycięciami. Zwiększenie wydajności powietrza można osiągnąć stosując wentylator uzupełniający.
Materiał	Blacha stalowa
Kolor	RAL 7035
Wydajność powietrza wentylatorów (swobodna)	1514
Wydajność powietrza wentylatora (swobodna)	160/180
Pasujący do	Szerokość: < 600 mm Głębokość: < 600 mm
Zakres temperatury pracy	-10 °C...55 °C
Opak.	1 szt.
Waga netto	3.14
Masa brutto	3.34
Numer taryfy celnej	84145915
EAN	4028177015067
ECLASS 8.0	27180716

Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności